

Humedad y ceniza?


Si usted determina diariamente humedad y ceniza en su producto, Precisa tiene la solución para ahorrar hasta el 80% de tiempo.

Tres pasos sencillos:

1. Cargar los crisoles en el equipo, tarar automáticamente cada uno
2. Agregar la muestra en cada crisol, se pesan automáticamente
3. Arrancar la medición, el equipo determina la humedad a 120°C, cuando no hay más pérdida de peso sigue, aumenta la temperatura a 800°C y se para automáticamente cuando no hay más pérdida de peso.

El instrumento registra todos los valores, crea reportes. Fácil de usar- resultados más seguros- mejor calidad- reportes perfectos.

prepASH® 340 Series de Precisa



Rango de temperatura entre 50°C y 1000°C.

Rango de pesada de 0 a 120g, resolución d=0.0001 g

Plato giratorio con 12, 19 o 29 crisoles

Atmosfera con aire, oxígeno o nitrógeno

Video para ver una demostración del equipo: <https://youtu.be/w4Dysj9s9J4>